



## Dvokraki snemalnik s hitrim nastavljanjem, Tip: 30



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	880400 30
GTIN	4021176645273
Razred artikla	83U

### Opis

#### Izvedba:

Z ozkimi odmikalnimi kavljji za hitro sproščanje in premikanje odmikalnih krakov.

#### Uporaba:

Univerzalno uporabna za odmikanje ležajev, zobnikov itd. **Kot zunanja in notranja odmikalka.**

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju: 65 - 350 mm

Vpenjalna širina pri notranjem snemanju: 180 - 440 mm

Vpenjalna globina do: 200 mm

Moč: 8,5 t

### Tehnični opis

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju	65 - 350 mm
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju	180 - 440 mm
Moč	8,5 t
Vpenjalna globina do	200 mm
Zunanji 6-kotnik	27 mm

Maksimalni vrtilni moment	300 Nm
Število kavljev	2
Masa	7,51 kg
Vrsta izdelka	Dvokraki snemalnik