

RENISHAW**Tipalo z rubinasto kroglico dolžina 10/11 mm, Ø krogle D: 2,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	494220 2,5
GTIN	2050001957214
Razred artikla	49F

Opis**Izvedba:**

Tipalo z rubinasto kroglico s priključnim navojem M2

Napotek:

Tipalni nastavki z drugimi merami in drugimi izvedbami držala po ponudbi.

Tehnični opis

Dolžina L	10 mm
Ø krogle D	2,5 mm
Material držala	Jeklo
Ø držala S	1 mm
efektivna delovna dolžina	6,5 mm
Masa	0,3 g
Priključni navoj	M2
Material konice	Rubin
Vrsta izdelka	Tipalo