



Notranji / zunanji snemalnik, Tip: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	880850 2
GTIN	3148519884357
Razred artikla	83H

Opis

Izvedba:

Z dvema garniturama obrnljivih snemalnih krakov za **notranja in zunanja snemalna dela**, pri čemer je po potrebi mogoče uporabiti 2 ali 3 snemalne krake.

- **Varno: Blokada snemalnih krakov s pomočjo narebričenega vijaka.**
- **Praktično: Snemalni kraki se lahko dodajo ali odstranijo in so enostavno obrnljivi.**
- **Avtomatično: Samodejno zatezanje in samodejno centriranje.**
- **Glava vretena: Z omejevalnikom moči se varnostni zatič pri preobremenitvi odlomi.**

Obseg dobave:

Osnovno telo z vretenom in po 3 notranje in zunanje odmikalne roke.

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju: 10 - 180 mm

Vpenjalna širina pri notranjem snemanju: 50 - 170 mm

Vpenjalna globina do: 190 mm

Tehnični opis

Vpenjalna globina do	190 mm
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju	10 - 180 mm
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju	50 - 170 mm

Vrsta izdelka

Trikraki snemalnik