



Garnitura notranjih snemalnikov za zatiče



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	882000
GTIN	4021176924569
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Močan, pocinkan snemalnik zatičev z ergonomično oblikovanim drsnim kladivom.

Uporaba:

Za zunanje ali notranje snemanje delov z notranjim navojem (konični ali prilagodni zatiči) oziroma krogličnih ležajev. V kombinaciji z ustreznim adapterjem ali notranjim snemalnikom se del, ki ga je treba odstraniti, izvleče z močnimi udarci z drsnim kladivom.

Obseg dobave:

Snemalnik zatičev v kovčku iz umetne mase (275×230×80 mm) s 6 navojnimi vložki (M3 – M10) in 3 spojnimi adapterji za notranje snemalnike art. 882600. Za M12 se drsna palica uporablja brez navojnih vložkov. Možnost uporabe navojnih zatičev DIN 913 za vložke.

Tehnični opis

Udarčna masa	0,9 kg
Adapter za notranji snemalnik	M7 × M12, M10 × M12, 15–16G × M12
Udarni hod	230 mm
Za navoj	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

Vrsta izdelka

Izvečnik zatičev

Pribor

Adapter z navojnim vložkom Tip M5	882001 M5
Adapter z navojnim vložkom Tip M4	882001 M4
Adapterski nastavek Tip M7XM12	882002 M7XM12
Adapter z navojnim vložkom Tip M8	882001 M8
Adapter z navojnim vložkom Tip M3	882001 M3
Adapter z navojnim vložkom Tip M10	882001 M10
Adapterski nastavek Tip 15-16GXM12	882002 15-16GXM12
Adapterski nastavek Tip M10XM12	882002 M10XM12
Adapter z navojnim vložkom Tip M6	882001 M6