



## Trikraški snemalnik s prednastavitvijo vpenjalne širine, Tip: 4



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	880960 4
GTIN	4021176850509
Razred artikla	83U

### Opis

#### Izvedba:

Močan snemalnik z veliko vpenjalno silo in odličnim učinkom vpenjanja. Preprosto nastavljanje potrebne širine snemanja s pomočjo ključa za nastavljanje. Snemalnik **čvrsto** vpet, zaradi česar **ne more priti do snetja** vpenjalnih **krakov**.

Za zunanje snemanje **in** notranje snemanje.

#### Uporaba:

Za enostavno odmikanje ležajev, ploščic, zobnikov, jermenic itd.

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju: 20 - 250 mm

Vpenjalna širina pri notranjem snemanju: 225 - 325 mm

Vpenjalna globina: 50 mm

Vpenjalna globina do: 225 mm

Moč: 10 t

### Tehnični opis

Vpenjalna globina do	225 mm
Vpenjalna globina	50 mm

Moč	10 t
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju	20 - 250 mm
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju	225 - 325 mm
Zunanji 6-kotnik	27 mm
Število kavljev	3
Maksimalni vrtilni moment	300 Nm
Masa	11,99 kg
Vrsta izdelka	Trikraki snemalnik