



Dvokraki snemalnik s hitrim nastavljanjem, vitke odmikalne roke, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	880450 1
GTIN	4021176756221
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Z izjemno vitkimi odmikalnimi rokami.

Uporaba:

Nadvse primerni za ozke vmesne prostore in slabo dostopna mesta.

Tehnični opis

Moč	2,5 t
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju	70 - 140 mm
Vpenjalna globina do	100 mm
Vpenjalna širina pri zunanem snemanju	30 - 90 mm
Število kavljev	2
Maksimalni vrtilni moment	35 Nm
Zunanji 6-kotnik	17 mm
Masa	1,27 kg

Vrsta izdelka

Dvokraki snemalnik