



Trikraki snemalnik s samocentriranjem, Tip: 4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	881010 4
GTIN	4021176016776
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Zelo priročna izvedba z **nastavitvijo vpenjalne širine krakov**. Ko pritisk vretena popusti, snemalni kraki z avtomatsko vedno večjo silo objamejo del, ki ga snemate. Snemalni kraki, kovani v utopu.

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju: 23 - 250 mm

Vpenjalna globina do: 200 mm

Moč: 9,5 t

Tehnični opis

Vpenjalna globina do	200 mm
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju	23 - 250 mm
Moč	9,5 t
Število kavljev	3
Zunanji 6-kotnik	24 mm
Maksimalni vrtilni moment	200 Nm

Masa	4,18 kg
samocentrirni	da
Vrsta izdelka	Trikraki snemalnik