



## Dvokraki snemalnik, Tip: 10



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	880930 10
GTIN	4021176923784
Razred artikla	83U

### Opis

#### Izvedba:

Z obrnljivima krakoma (**za zunanja in notranja odmikalna dela.**), močno traverzo in vretenom. Želena vpenjalno širino snemanja preprosto nastavite s pomikom krakov vzdolž traverze.

#### Uporaba:

Hitro nastavljen snemalnik za zobnike, ležaje, ploščice itd.

Vpenjalna širina pri zunanem snemanju: 120 mm

Vpenjalna širina pri notranjem snemanju: 55 - 105 mm

Vpenjalna globina do: 100 mm

Moč: 2 t

### Tehnični opis

Vpenjalna globina do	100 mm
Moč	2 t
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju	55 - 105 mm
Vpenjalna širina pri zunanem snemanju	120 mm

Število kavljev	2
Zunanji 6-kotnik	17 mm
Masa	1,255 kg
Vrsta izdelka	Dvokraki snemalnik