



## Dvokraki snemalnik s hitrim nastavljanjem, vitke odmikalne roke, Tip: 10



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	880450 10
GTIN	4021176756306
Razred artikla	83U

### Opis

**Izvedba:**

Z izjemno vitkimi odmikalnimi rokami.

**Uporaba:**

Nadvse primerni za ozke vmesne prostore in slabo dostopna mesta.

### Tehnični opis

Vpenjalna širina pri notranjem snemanju	70 - 180 mm
Moč	2,5 t
Vpenjalna globina do	100 mm
Vpenjalna širina pri zunanem snemanju	30 - 120 mm
Zunanji 6-kotnik	17 mm
Maksimalni vrtilni moment	35 Nm
Število kavljev	2
Masa	1,42 kg

Vrsta izdelka

Dvokraki snemalnik