



## Stiskalne klešče Twistor® 16 za kabelske končnike, za presek vodnika: 16mm<sup>2</sup>



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	729446 16
GTIN	4003773082729
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Jekleno telo s kolenastim prenosom. Kraka s prevleko iz umetne mase. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado.

Samonastavljive stiskalne klešče, stiskalna glava se lahko prosto zavrti za 360°, z 8 rastrskimi položaji. Možnost stiskanja dvojnih kabelskih končnikov do 2x6 mm<sup>2</sup>.

Natančno **vzporedno stiskanje** s čeljustmi s sinhroniziranim pogonom. **4-kotno stiskanje v skladu z DIN** = optimalne kontaktne površine.

### Tehnični opis

za presek vodnika	0,14 - 16 mm <sup>2</sup>
celotna dolžina	200 mm
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče