

Garant**Cleaningpoint, prazen, Tip: S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	987101 S
GTIN	4045197977571
Razred artikla	91M

Opis**Izvedba:**

Ogrodje iz jeklene pločevine, odporno proti zvijanju. Sredinska stena s pravokotnimi luknjami 9×9 mm, v rastru 37 mm.

Lakiranje:

Dvobarvno lakiranje, **prašnata barva**. Srebrna v kombinaciji z antracitno sivo RAL 7016.

Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9 mm

Višina: 1700 mm

Širina: 725 mm

Globina: 634 mm

Globina ohišja: 524 mm

Uporabna višina: 1650 mm

Uporabna širina: 720 mm

Tehnični opis

Uporabna širina	720 mm
Globina	634 mm
Višina	1700 mm

Globina ohišja	524 mm
Tip	S
Uporabna višina	1650 mm
Masa	63 kg
Širina	725 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Vrsta izdelka	čistilna postaja