



Dvokraki snemalnik, Tip: 20



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	880930 20
GTIN	4021176923807
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Z obrnljivima krakoma (**za zunanja in notranja odmikalna dela.**), močno traverzo in vretenom. Želena vpenjalno širino snemanja preprosto nastavite s pomikom krakov vzdolž traverze.

Uporaba:

Hitro nastavljen snemalnik za zobnike, ležaje, ploščice itd.

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju: 200 mm

Vpenjalna širina pri notranjem snemanju: 90 - 215 mm

Vpenjalna globina do: 175 mm

Moč: 4 t

Tehnični opis

Vpenjalna širina pri notranjem snemanju	90 - 215 mm
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju	200 mm
Moč	4 t
Vpenjalna globina do	175 mm

Zunanji 6-kotnik	19 mm
Število kavljev	2
Masa	2,645 kg
Vrsta izdelka	Dvokraki snemalnik