



Snemalnik za kroglične ležaje, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	881620 1
GTIN	4021176024696
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Stabilno telo s tlačnim lokom in močnim vretenom. Iz kakovostnega orodnega jekla. Enostavna in hitra uporaba: lok preprosto potisnete med kroglasti zglob in pritisno vreteno. Zglob se brez napora loči.

Uporaba:

Za iztisljati kroglasti zatič pri razdiranju krogelnega zgloba. Tudi kot iztisljna naprava za glave jarmskih drogov na jarmskih drogovih.

za krogelne ležaje nazivnih mer: 19 – 27 mm

Območje vpetja ročice: 50 mm

Zev vilic: 18 – 22 mm

Tehnični opis

Zev vilic	18 – 22 mm
za krogelne ležaje nazivnih mer	19 – 27 mm
Območje vpetja ročice	50 mm
Vrsta izdelka	Ball joint puller

