



Dvokraki snemalnik s hitrim nastavljanjem, vitke odmikalne roke, Tip: 20



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	880450 20
GTIN	4021176756559
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Z izjemno vitkimi odmikalnimi rokami.

Uporaba:

Nadvse primerni za ozke vmesne prostore in slabo dostopna mesta.

Tehnični opis

Vpenjalna širina pri notranjem snemanju	100 - 260 mm
Moč	5 t
Vpenjalna globina do	150 mm
Vpenjalna širina pri zunanem snemanju	40 - 200 mm
Število kavljev	2
Maksimalni vrtilni moment	120 Nm
Zunanji 6-kotnik	22 mm
Masa	3,3 kg

Vrsta izdelka

Dvokraki snemalnik