



## Dvokraki snemalnik s samocentriranjem, Tip: 1



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	881000 1
GTIN	4021176016028
Razred artikla	83U

### Opis

#### Izvedba:

Zelo priročna izvedba z **nastavitvijo vpenjalne širine krakov**. Ko pritisk vretena popusti, snemalni kraki z avtomatsko vedno večjo silo objamejo del, ki ga snemate. Snemalni kraki, kovani v utopu.

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju: 12 - 100 mm

Vpenjalna globina do: 100 mm

Moč: 3 t

### Tehnični opis

Moč	3 t
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju	12 - 100 mm
Vpenjalna globina do	100 mm
Maksimalni vrtilni moment	50 Nm
Število kavljev	2
Zunanji 6-kotnik	13 mm

Masa	0,525 kg
samocentrirni	da
Vrsta izdelka	Dvokraki snemalnik