



Dvokraki snemalnik, Tip: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	880930 3
GTIN	4021176923814
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Z obrnljivima krakoma (**za zunanja in notranja odmikalna dela.**), močno traverzo in vretenom. Želena vpenjalno širino snemanja preprosto nastavite s pomikom krakov vzdolž traverze.

Uporaba:

Hitro nastavljen snemalnik za zobnike, ležaje, ploščice itd.

Vpenjalna širina pri zunanem snemanju: 250 mm

Vpenjalna širina pri notranjem snemanju: 95 - 265 mm

Vpenjalna globina do: 200 mm

Moč: 6 t

Tehnični opis

Vpenjalna širina pri notranjem snemanju	95 - 265 mm
Moč	6 t
Vpenjalna globina do	200 mm
Vpenjalna širina pri zunanem snemanju	250 mm

Zunanji 6-kotnik	22 mm
Število kavljev	2
Masa	4,88 kg
Vrsta izdelka	Dvokraki snemalnik