



Dvokraki snemalnik s samocentriranjem, Tip: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	881000 2
GTIN	4021176016103
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Zelo priročna izvedba z **nastavitvijo vpenjalne širine krakov**. Ko pritisk vretena popusti, snemalni kraki z avtomatsko vedno večjo silo objamejo del, ki ga snemate. Snemalni kraki, kovani v utopu.

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju: 18 - 120 mm

Vpenjalna globina do: 120 mm

Moč: 5 t

Tehnični opis

Vpenjalna globina do	120 mm
Moč	5 t
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju	18 - 120 mm
Zunanji 6-kotnik	17 mm
Maksimalni vrtilni moment	85 Nm
Število kavljev	2

Masa	1,29 kg
samocentrirni	da
Vrsta izdelka	Dvokraki snemalnik