



Snemalnik za kroglične ležaje, Tip: 0



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	881620 0
GTIN	4021176410536
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Stabilno telo s tlačnim lokom in močnim vretenom. Iz kakovostnega orodnega jekla. Enostavna in hitra uporaba: lok preprosto potisnete med kroglasti zglob in pritisno vreteno. Zglob se brez napora loči.

Uporaba:

Za izstisniti kroglasti zatič pri razdiranju krogelnega zgloba. Tudi kot izstisna naprava za glave jarmskih drogov na jarmskih drogovih.

Tehnični opis

za krogelne ležaje nazivnih mer	27 – 30 mm
Območje vpetja ročice	50 mm
Zev vilic	20 mm
Vrsta izdelka	Ball joint puller

