

Honeywell**Delovne rokavice, par Polytril™, Velikost rokavic: 8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094370 8
GTIN	3603835500041
Razred artikla	09A

Opis**Izvedba:**

Polytril™. Delovne rokavice s prevleko iz nitrila za rokovanje z majhnimi predmeti v mastnem, vlažnem in umazanem okolju.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Prilagodljivost	zelo dobro
Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Zračnost	dobro
Velikost rokavic	8
Brez DMF	ne
Oprijem v mokrem	dobro

Oznaka proizvajalca	Polytril
Material prevleke	Nitril
Otip	dobro
Oprijem v olju	zelo dobro
Serijska	Polytril™
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
Vsebina	10
Lastnosti rokavic	Brez DMF
Lastnosti rokavic	Prijazno za kožo alergikov
EN 388	4121X
Nosilni material	Poliamid
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Dolžina	220 - 260 mm
Barva	bela/siva
Masa	36-50 g
Tehnologija pletenja	13G
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	1
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice