

**Kotni brusilnik GWS, Tip: 9-125S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077109 9-125S
GTIN	3165140923118
Razred artikla	03C

Opis**Izvedba:**

Priročen kompakten kotni brusilnik z majhnim obsegom ročaja.

- **Močan 900-vatni motor za hitro napredovanje pri delu, visoko odpornost proti preobremenitvi in dolgo življenjsko dobo.**
- **Z elektronsko regulacijo vrtljajev, izredno primeren za obdelavo plemenitega jekla.**

Obseg dobave:

Vključno z zaščitnim pokrovom z varovalom proti vrtenju, garnituro za vpenjanje in dodatnim ročajem

Tehnični opis

Poraba moči	900 W
Največja globina rezanja	34 mm
Oznaka proizvajalca	GWS 9-125 S
Maksimalne vibracije v skladu z EN	6 m/s ²
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Posebnosti	Elektronska regulacija števila vrtljajev
Masa	1,9 kg
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Območje števila vrtljajev	2800 - 11000 min ⁻¹

Napajanje

Omrežno napajanje

Vrsta izdelka

Kotni brusilniki