


**Garant**

**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice:  
1012/06mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260032 1012/06
GTIN	4045197979018
Razred artikla	21T

## Tehnični opis

Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	11 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Dolžina glave L <sub>1</sub>	32,5 mm
Širina vratu L <sub>4</sub>	10 mm
ISO-oznaka držala	A1012K SCLCR/L06
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	13 mm
Velikost ploščice	6 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	6,9 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D <sub>s</sub>	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500