

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 1216/06mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260033 1216/06
GTIN	4045197979063
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Dolžina glave L_1	42 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	16 mm
Širina vratu L_4	12 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
ISO-oznaka držala	A1216M SCLCR/L06
Velikost ploščice	6 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Srednji premik L_3	8,9 mm
Višina vpenjanja L_2	15 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Ø držala D_s	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500