

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 1012/06mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260033 1012/06
GTIN	4045197979056
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	13 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Celotna dolžina L	125 mm
Srednji premik L_3	6,9 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Dolžina glave L_1	32,5 mm
Velikost ploščice	6 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Višina vpenjanja L_2	11 mm
Širina vratu L_4	10 mm
ISO-oznaka držala	A1012K SCLCR/L06
Ø držala D_s	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500