

Garant
Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 0608/06mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260033 0608/06
GTIN	4045197979032
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Srednji premik L_3	4,2 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Dolžina glave L_1	21,5 mm
Velikost ploščice	6 mm
Višina vpenjanja L_2	7 mm
ISO-oznaka držala	A0608H SCLCR/L06
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	8 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Širina vratu L_4	6 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Ø držala D_s	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3xD
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500