

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 0810/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260343 0810/07
GTIN	4045197979100
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Dolžina glave L_1	22,5 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	12,5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Velikost ploščice	7 mm
ISO-oznaka držala	A0810H SDUCR/L07
Širina vratu L_4	7 mm
Višina vpenjanja L_2	9 mm
Srednji premik L_3	6,5 mm
Celotna dolžina L	100 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporabna globina T	4,4 mm
Ø držala D_s	10 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500