

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice:  
0810/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260342 0810/07
GTIN	4045197979070
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	100 mm
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	9 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	22,5 mm
Velikost ploščice	7 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	12,5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Širina vratu L <sub>4</sub>	7 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
ISO-oznaka držala	A0810H SDUCR/L07
Srednji premik L <sub>3</sub>	6,5 mm
Uporabna globina T	4,4 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	10 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	3×D

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500