

Mitutoyo**Miniprocessor/tiskalnik DP-1 VA, Tip: DP1VA****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	498701 DP1VA
GTIN	4946368728476
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Hiter, tih podatkovni tiskalnik. Veliki, dobro čitljivi pisalni znaki. Časovno krmiljeno zajemanje merilnih vrednosti (funkcija ure). Podatkovni pomnilnik za 9999 vrednosti. Zelo kompakten in obstojen papir za termično tiskanje. Pričetek tiskanja s pritiskom na gumb. Možnost napajanja prek omrežnega napajalnika 6 V, akumulatorjev ali baterij. Funkcija zapisovalnika podatkov s časovnim žigom. Možnost za sočasno tiskanje in prenos podatkov. Združljiv z napravami s formatom Digimatic 2.

Podatki za tiskanje: merilni podatki; podatki so v redu/niso v redu, število podatkov, min./maks. vrednost, območje; srednja vrednost, standardno odstopanje, število izmetnih kosov, odstotek izmetnih kosov, indeks zmoglosti obdelave, histogram, meja posega; datum in čas.

Uporaba:

Zajemanje, tiskanje ali statistično ovrednotenje merilnih podatkov majhnih merilnih naprav z vmesnikom Digimatic.

Obseg dobave:

Vključno z 1 zvitkom termičnega papirja, nosilnim pasom in omrežnim adapterjem.

Dodatni pribor:

Termični papir art. 498710, nožno stikalo art. 498780. Akumulator (4 kosi) art. 081570 vel. LR6, baterije (4 kosi) art. 081561 vel. LR6.

Tehnični opis

Napajanje	Akumulatorska
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vrsta izdelka	Tiskalniki podatkov

Pribor

Garnitura termičnega registrskega papirja, 5-delna, za art. 498700 Tip VR	498710 VR
Garnitura akumulatorskih celic NiMH, možnost ponovnega polnjenja Mednarodna velikost izvedbe LR6	081570 LR6
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081561 LR6
Nožno stikalo za naprave za prenos podatkov	498780