

**Kombinacija koša za odpadke in pepelnika, Prostornina: 40l****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	987175 40
GTIN	4031068156718
Razred artikla	96S

Opis**Izvedba:**

Koš za odpadke iz pocinkane jeklene pločevine, prašno lakiran, odporen proti svetlobi in vremenskim vplivom. Odprtine za odpadke na vseh štirih straneh. Glavni element/pepelnik iz luknjaste nerjavne jeklene pločevine za ugašanje in odstranjevanje cigaret.

Poseben predal pepelnika. Pocinkana notranja posoda se lahko odvzame skozi krilna vrata s sprednjim zaklepanjem. Vrata se zaprejo s štirikotno ključavnico.

4 noge iz umetne mase – sprednji dve sta nastavljivi za izravnavo talnih neravnin.

Standard:

Nicht brennbar nach DIN 4102, Brandschutzklasse A1.

Obseg dobave:

Vklj. s predalom pepelnika, pocinkano notranjo posodo, pritrdilnim profilom za pritrditev na tla.

Lakiranje:

Ohišje antracitno RAL 7016, **prašnata barva**. Glavni element iz ščetkanega nerjavnega jekla.

Tehnični opis

Višina	815 mm
Globina	350 mm

Prostornina	40 l
Širina	350 mm
Masa	25,4 kg
Prostornina predala pepelnika	5 l
Vrsta izdelka	Pepelnik