

**Honeywell****Delovne rokavice, par Polytril™ Top, Velikost rokavic: 8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094440 8
GTIN	3603835500188
Razred artikla	09A

**Opis****Izvedba:**

Polytril™ Top. Delovne rokavice **s prevleko iz nitrila čez zapestje** za težje opravila v mokrem in oljnem okolju. Zaradi temne barve so neobčutljive za umazanijo. Posebej primerne za montažna dela v oljnem in mastnem okolju, dela na prostem v vlažnih pogojih, gradbeništvo.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Oprijem v olju	zelo dobro
Prilagodljivost	dobro
Otip	dobro
Brez DMF	ne
Zračnost	ne obstaja
Oznaka proizvajalca	Polytril Top

Material prevleke	Nitril
Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Velikost rokavic	8
Oprijem v mokrem	zelo dobro
Serija	Polytril™
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Kategorija zaščite	Kategorija II
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
Vsebina	10
Lastnosti rokavic	Brez DMF
Lastnosti rokavic	Prijazno za kožo alergikov
EN 388	4121X
Nosilni material	Poliamid
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	Popolna prevleka
Področje uporabe	Heavy Duty
Dolžina	230 - 270 mm
Barva	črn
Masa	50-70 g
Tehnologija pletenja	13G
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	1
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice