



Video sistem za pregledovanje EVOcam II z LED kotno optiko, Tip: ECO2503



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	491896 ECO2503
GTIN	2050001956842
Razred artikla	49B

Opis

Izvedba:

Digitalni mikroskop z ločljivostjo Full-HD in briljantno kakovostjo žive slike za natančno povečavo objektov. Različni opcijski širokokotni in natančni objektivni omogočajo povečavo do 300x pri konstantni ostrini slike.

- **Briljantni videoposnetki z ločljivostjo Full-HD (1080 p/60 fps).**
- **Veliko območje optične povečave 30 : 1 s številnimi možnostmi povečave (do 300x) in 12-kratna digitalna povečava.**
- **Preprosto shranjevanje posnetkov na zunanjih medijih (USB-ključ) ali z opcijsko programsko opremo (Vifox). Vgrajen USB3-vmesnik.**
- **Kakovostna optika s sodobno digitalno tehnologijo.**
- **Hiter, profesionalen slikovni prikaz za zanesljive rezultate.**
- **Vgrajena 8-točkovna LED obročna svetilka.**
- **Kakovostne različice stojal za visoko natančnost in trdnost.**
- **24-colski Full HD monitor z vhodom HDMI.**

Namizno stojalo.

Uporaba:

Video sistem za pregledovanje pri prevzemu blaga, v proizvodnji in razvoju. Velika, zelo podrobna živa slika za fiksna mesta za pregledovanje in sočasno opazovanje več uporabnikov.

Obseg dobave:

Vklj. s 24-colskim Full-HD barvnim monitorjem, z USB-ključem.

Dodatni pribor:

Konzola za upravljanje EVO Cam II art. 491898, LED-osvetlitev od spodaj, WiFi-oddajnik na ključku in drugi objektivni (0,45 x/1,00 x). Premična miza 100 x 100.

Tehnični opis

Stojalo	Namizno stojalo
Povečava (x-krat) pri navpičnem gledanju	28 - 151
Povečava (x-krat) pri poševnem gledanju	19 - 105
Delovna razdalja pri navpičnem gledanju	56,5 mm
Maksimalna ločljivost za posamične posnetke	1920 x 1080 px
Maksimalna ločljivost za živo sliko	1920 x 1080 px
Masa	23,5 kg
Delovna razdalja pri poševnem gledanju	35,5 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Video sistemi za pregledovanje

Pribor

Konzola za upravljanje EVOcam II Tip ECX155	491898 ECX155
---	---------------