



Video sistem za pregledovanje EVOCam II, Tip: ECO2CE1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	491895 ECO2CE1
GTIN	2050001956835
Razred artikla	49B

Opis

Izvedba:

Digitalni mikroskop z ločljivostjo Full-HD in briljantno kakovostjo žive slike za natančno povečavo objektov. Različni opcijski širokokotni in natančni objektivni omogočajo povečavo do 300× pri konstantni ostrini slike.

- **Briljantni videoposnetki z ločljivostjo Full-HD (1080 p/60 fps).**
- **Veliko območje optične povečave 30 : 1 s številnimi možnostmi povečave (do 300×) in 12-kratna digitalna povečava.**
- **Preprosto shranjevanje posnetkov na zunanjih medijih (USB-ključ) ali z opcijsko programsko opremo (Vifox). Vgrajen USB3-vmesnik.**
- **Kakovostna optika s sodobno digitalno tehnologijo.**
- **Hiter, profesionalen slikovni prikaz za zanesljive rezultate.**
- **Vgrajena 8-točkovna LED obročna svetilka.**
- **Kakovostne različice stojal za visoko natančnost in trdnost.**
- **24-colski Full HD monitor z vhodom HDMI.**

Prilagodljiva zglobna roka.

Uporaba:

Video sistem za pregledovanje pri prevzemu blaga, v proizvodnji in razvoju. Velika, zelo podrobna živa slika za fiksna mesta za pregledovanje in sočasno opazovanje več uporabnikov.

Obseg dobave:

Vklj. s 24-colskim Full-HD barvnim monitorjem, z USB-ključem.

Objektiv 0,62 ×.

Dodatni pribor:

Konzola za upravljanje EVO Cam II art. 491898, LED-osvetlitev od spodaj, WiFi-oddajnik na ključku in drugi objektivni (0,45 ×/1,00 ×). Objektivni (4/5 dioptrij).

Tehnični opis

Maksimalna ločljivost za živo sliko	1920 × 1080 px
Ø objektiva	55 mm
Stojalo	Zglobna roka
Delovna razdalja	106 mm
Povečava (x-krat)	3,1 - 93
Maksimalna ločljivost za posamične posnetke	1920 × 1080 px
Masa	10 kg
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Video sistemi za pregledovanje

Pribor

Konzola za upravljanje EVOcam II Tip ECX155	491898 ECX155
---	---------------