



Video sistem za pregledovanje EVOCam II, Tip: ECO2502



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	491895 ECO2502
GTIN	2050001956828
Razred artikla	49B

Opis

Izvedba:

Digitalni mikroskop z ločljivostjo Full-HD in briljantno kakovostjo žive slike za natančno povečavo objektov. Različni opcijski širokokotni in natančni objektivni omogočajo povečavo do 300× pri konstantni ostrini slike.

- **Briljantni videoposnetki z ločljivostjo Full-HD (1080 p/60 fps).**
- **Veliko območje optične povečave 30 : 1 s številnimi možnostmi povečave (do 300×) in 12-kratna digitalna povečava.**
- **Preprosto shranjevanje posnetkov na zunanjih medijih (USB-ključ) ali z opcijsko programsko opremo (Vifox). Vgrajen USB3-vmesnik.**
- **Kakovostna optika s sodobno digitalno tehnologijo.**
- **Hiter, profesionalen slikovni prikaz za zanesljive rezultate.**
- **Vgrajena 8-točkovna LED obročna svetilka.**
- **Kakovostne različice stojal za visoko natančnost in trdnost.**
- **24-colski Full HD monitor z vhodom HDMI.**

Več osno stebrno stojalo (brez osnovne plošče), modul za fokus.

Uporaba:

Video sistem za pregledovanje pri prevzemu blaga, v proizvodnji in razvoju. Velika, zelo podrobna živa slika za fiksna mesta za pregledovanje in sočasno opazovanje več uporabnikov.

Obseg dobave:

Vklj. s 24-colskim Full-HD barvnim monitorjem, z USB-ključem.

Objektiv 0,62 ×.

Dodatni pribor:

Konzola za upravljanje EVO Cam II art. 491898, LED-osvetlitev od spodaj, WiFi-oddajnik na ključku in drugi objektivi (0,45 x/1,00 x). Objektivi (4/5 dioptrij).

Osnovna plošča art. 491889.

Tehnični opis

Stojalo	Stebrno stojalo
Maksimalna ločljivost za posamične posnetke	1920 × 1080 px
Ø objektiva	55 mm
Maksimalna ločljivost za živo sliko	1920 × 1080 px
Masa	35 kg
Delovna razdalja	106 mm
Povečava (x-krat)	3,1 - 93
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Video sistemi za pregledovanje

Pribor

Osnovna plošča za stebrno stojalo	491889
Konzola za upravljanje EVOcam II Tip ECX155	491898 ECX155