



## Garnitura montažnih snemalnikov za kroglične ležaje v kovčku iz umetne mase



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje

884000

GTIN

2050001004338

Razred artikla

86H

### Opis

#### Izvedba:

Lahke in kljub temu robustne aluminijaste udarne puše v kombinaciji s 33 udarnimi obroči, izredno odpornimi proti udarcem za zunanji Ø ležajev od 26 – 110 mm oz. notranji Ø ležajev od 10–50 mm. Mehko kladivo brez odboja z vložki iz najlona. Dobava v kovčku iz umetne mase.

#### Na kratko:

- **Za namestitev ležajev na gred, ali istočasno na gred in v ohišje.**
- **Notranji in zunanji premer udarnih obročev se natančno ujemata z dimenzijami valjčnih ležajev.**
- **Izjemno odporen material za dolgo življenjsko dobo udarnih obročev in udarnih puš.**
- **Udarni obroči so stisnjeni na udarne puše, tako da udarnih obročev ni mogoče neodvisno sprostiti.**
- **Primerno tudi za montažo objemk, tesnil, jermenic itd.**
- **Primerno za 222 različnih velikosti valjčnih ležajev.**
- **simatool Fitting Tool FT-P je idealen dodatek za delo s stiskalnicami in montažnimi silami do 5 ton.**
- **Hitra, natančna in varna montaža ležajev ter tesnil.**
- **Udarni obroči so jasno označeni za hitro in preprosto izbiro.**
- **Vsi sestavni deli v ohišju so na voljo kot nadomestni deli.**
- **Valjčni ležaji imajo ob pravilni namestitvi bistveno daljšo življenjsko dobo.**

- Po zaslugi posebnega adapterja DC za FT-P se lahko C-obroče orodja simatool FT 33 uporablja tudi na stiskalnicah.

**Uporaba:**

Hitra, precizna in zanesljiva namestitev (valjčnih) ležajev z **enakomernim prenosom moči** na ležaje. Primerno tudi za montažo puš, tesnilnih obročev in jermenic.

**Vsebina:**

3 udarne puše, Ø 25; 40; 60 mm.

1 garnitura udarnih obročev, notranji Ø 10 mm (zunanji Ø 26; 30; 35 mm)

1 garnitura udarnih obročev, notranji Ø 12 mm (zunanji Ø 28; 32; 37 mm)

1 garnitura udarnih obročev, notranji Ø 15 mm (zunanji Ø 32; 35; 42 mm)

1 garnitura udarnih obročev, notranji Ø 17 mm (zunanji Ø 35; 40; 47 mm)

1 garnitura udarnih obročev, notranji Ø 20 mm (zunanji Ø 42; 47; 52 mm)

1 garnitura udarnih obročev, notranji Ø 25 mm (zunanji Ø 47; 52; 62 mm)

1 garnitura udarnih obročev, notranji Ø 30 mm (zunanji Ø 55; 62; 72 mm)

1 garnitura udarnih obročev, notranji Ø 35 mm (zunanji Ø 62; 72; 80 mm)

1 garnitura udarnih obročev, notranji Ø 40 mm (zunanji Ø 68; 80; 90 mm)

1 garnitura udarnih obročev, notranji Ø 45 mm (zunanji Ø 75; 85; 100 mm)

1 garnitura udarnih obročev, notranji Ø 50 mm (zunanji Ø 80; 90; 110 mm).

**Rezervni del:**

Nadomestni udarni obroči art. 884005.

## Tehnični opis

Vrsta izdelka	Udarna tulka
---------------	--------------

## Pribor

Nadomestni udarni obroč Notranji/zunanji Ø A10/26 mm	884005 A10/26
Nadomestni udarni obroč Notranji/zunanji Ø A10/30 mm	884005 A10/30
Nadomestni udarni obroč Notranji/zunanji Ø A10/35 mm	884005 A10/35
Nadomestni udarni obroč Notranji/zunanji Ø A12/28 mm	884005 A12/28
Nadomestni udarni obroč Notranji/zunanji Ø A12/32 mm	884005 A12/32
Nadomestni udarni obroč Notranji/zunanji Ø A12/37 mm	884005 A12/37
Nadomestni udarni obroč Notranji/zunanji Ø A15/32 mm	884005 A15/32
Nadomestni udarni obroč Notranji/zunanji Ø A15/35 mm	884005 A15/35
Nadomestni udarni obroč Notranji/zunanji Ø A15/42 mm	884005 A15/42

Nadomestni udarni obroč Notranji/zunanji Ø A17/35 mm	884005 A17/35
Nadomestni udarni obroč Notranji/zunanji Ø A17/40 mm	884005 A17/40
Nadomestni udarni obroč Notranji/zunanji Ø A17/47 mm	884005 A17/47
Nadomestni udarni obroč Notranji/zunanji Ø B20/42 mm	884005 B20/42
Nadomestni udarni obroč Notranji/zunanji Ø B20/47 mm	884005 B20/47
Nadomestni udarni obroč Notranji/zunanji Ø B20/52 mm	884005 B20/52
Nadomestni udarni obroč Notranji/zunanji Ø B25/47 mm	884005 B25/47
Nadomestni udarni obroč Notranji/zunanji Ø B25/52 mm	884005 B25/52
Nadomestni udarni obroč Notranji/zunanji Ø B25/62 mm	884005 B25/62
Nadomestni udarni obroč Notranji/zunanji Ø B30/55 mm	884005 B30/55
Nadomestni udarni obroč Notranji/zunanji Ø B30/62 mm	884005 B30/62
Nadomestni udarni obroč Notranji/zunanji Ø B30/72 mm	884005 B30/72
Nadomestni udarni obroč Notranji/zunanji Ø C35/62 mm	884005 C35/62
Nadomestni udarni obroč Notranji/zunanji Ø C35/72 mm	884005 C35/72
Nadomestni udarni obroč Notranji/zunanji Ø C35/80 mm	884005 C35/80
Nadomestni udarni obroč Notranji/zunanji Ø C40/68 mm	884005 C40/68
Nadomestni udarni obroč Notranji/zunanji Ø C40/80 mm	884005 C40/80
Nadomestni udarni obroč Notranji/zunanji Ø C40/90 mm	884005 C40/90
Nadomestni udarni obroč Notranji/zunanji Ø C45/75 mm	884005 C45/75
Nadomestni udarni obroč Notranji/zunanji Ø C45/85 mm	884005 C45/85
Nadomestni udarni obroč Notranji/zunanji Ø C45/100 mm	884005 C45/100
Nadomestni udarni obroč Notranji/zunanji Ø C50/80 mm	884005 C50/80
Nadomestni udarni obroč Notranji/zunanji Ø C50/90 mm	884005 C50/90
Nadomestni udarni obroč Notranji/zunanji Ø C50/110 mm	884005 C50/110