

**Delovne rokavice, par KryTech 579, Velikost rokavic: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094465 7
GTIN	3245425791271
Razred artikla	06D

Opis**Izvedba:**

KryTech 579. Za natančna dela v manj umazanem in suhem delovnem okolju. Velika gibljivost prstov in odličen občutek otipa. **Zračen material, ki vpija znoj.**

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Odpornost proti obrabi EN 388	4
Brez DMF	ne
Oprijem v olju	zmerno
Velikost rokavic	7
Zračnost	dobro
Material prevleke	PU

Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Odpornost proti trganju EN 388	4
Otip	zelo dobro
brez silikona	da
Oprijem v mokrem	zmerno
Odpornost proti prebadanju EN 388	3
Prilagodljivost	dobro
Odpornost proti prerezanju EN 388	3
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Vsebina	96
Lastnosti rokavic	Brez lateksa
EN 388	4342B
Nosilni material	PEHD
Prevleka	PU
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Natančnost
Barva	siva/bela
Masa	25 g
Dolžina	220 - 270 mm
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	B
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti