

Začetni regal s policami, Globina 500 mm, Višina/širina police: 3000/1000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	990504 3000/1000
GTIN	4004514202659
Razred artikla	96P

Opis**Izvedba:**

Nosilni okvirji iz T-profilov in pocinkane police. Možnost dobave z največjo **nosilnostjo prekata** 150 kg na polico. Ravni skladiščenja so nastavljive s korakom po 25 mm. Nosilne prečke za enostavno obešanje na nosilne okvirje omogočajo hitro montažo.

Nosilnost regalnega polja: pri višini 2000 mm 1300 kg, pri 2500 mm 1700 kg in pri 3000 mm 2300 kg.

Opis:**Mere postavljenega regala:**

Začetni regal: nazivna dolžina + 60 mm

Priključni regal: nazivna dolžina + 6 mm

Skupna globina nosilnega okvirja: nazivna globina + 36 mm

Uporaba:

Zaradi optimalnega izkoristka prostora so idealni za uporabo v industriji, obrti, trgovini, upravnih prostorih, arhivih itd.

Obseg dobave:

Začetni regal s križnimi prečkami. Ena diagonalna prečka za vsak priključni regal.

Napotek:

- **Pritrdilne ploščice so v obsegu dobave.**
- **Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.**
- **Primerno talno sidranje št. 990854.**

- **Enostranska uporaba zaradi ojačitve s križnimi prečkami.**
- **Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 600 mm.**
- **Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.**

Tehnični opis

Mere postavljenega regala, širina začetnega regala	1060 mm
Višina regala	3000 mm
Število nosilnih okvirjev	2
Število polic	7
Postavitev regala	Začetni regal
Globina police	500 mm
Globina regala	500 mm
Širina police	1000 mm
maksimalna nosilnost regalnega polja	1600 kg
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	150 kg
Debelina police	25 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Izvedba montaže	Regal z vtičnimi policami
Material	pocinkan
Značilnost blagovnega imena	Globina 500 mm
Vrsta izdelka	Regal s policami

Pribor

Pregradne ploščice, fiksne, pocinkane Višina × globina 400X500 mm	990581 400X500
Pregradne ploščice, fiksne, pocinkane Višina × globina 500X500 mm	990581 500X500
	990581 200X500

Pregradne ploščice, fiksne, pocinkane Višina × globina
200X500 mm

Pregradne ploščice, fiksne, pocinkane Višina × globina
300X500 mm

Polica, pocinkana Širina × globina 1000X500 mm

Pritrdilna ploščica

990581 300X500

990580 1000X500

990852