



Mehanski sekač matic, za matice: M6-M12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	884850 M6-M12
GTIN	4021176020063
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Mehanski sekač matic za razcep neločljivih ali prekomerno zategnjenih matic (do kakovostnega razreda 6) ne da bi se poškodoval navoj vijaka. Enostavno odvitje sekača (s kaljenim rezilom), brez zatikanja.

Tehnični opis

Celotna dolžina brez pritisnega vretena	80 mm
za matice	M6-M12
Območje vpenjanja	10 - 18 mm
Širina rezila sekača	12 mm
Vrsta izdelka	Sekač matic