

**Priključni regal s policami, Globina 500 mm, Višina/širina police: 3000/1300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	990506 3000/1300
GTIN	4004514217790
Razred artikla	96P

**Opis****Izvedba:**

Nosilni okvirji iz T-profilov in pocinkane police. Možnost dobave z največjo **nosilnostjo prekata** 150 kg na polico. Ravni skladiščenja so nastavljive s korakom po 25 mm. Nosilne prečke za enostavno obešanje na nosilne okvirje omogočajo hitro montažo.

**Nosilnost regalnega polja:** pri višini 2000 mm 1300 kg, pri 2500 mm 1700 kg in pri 3000 mm 2300 kg.

**Opis:****Mere postavljenega regala:**

**Začetni regal:** nazivna dolžina + 60 mm

**Priključni regal:** nazivna dolžina + 6 mm

**Skupna globina nosilnega okvirja:** nazivna globina + 36 mm

**Uporaba:**

Zaradi optimalnega izkoristka prostora so idealni za uporabo v industriji, obrti, trgovini, upravnih prostorih, arhivih itd.

**Obseg dobave:**

Začetni regal s križnimi prečkami. Ena diagonalna prečka za vsak priključni regal.

**Napotek:**

- **Pritrdilne ploščice so v obsegu dobave.**
- **Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.**

- **Primerno talno sidranje št. 990854.**
- **Enostranska uporaba zaradi ojačitve s križnimi prečkami.**
- **Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 600 mm.**
- **Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.**

## Tehnični opis

Število polic	7
Število nosilnih okvirjev	1
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala	1306 mm
Višina regala	3000 mm
Postavitev regala	Priključni regal
Globina police	500 mm
Globina regala	500 mm
Širina police	1300 mm
maksimalna nosilnost regalnega polja	1600 kg
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	150 kg
Debelina police	25 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Izvedba montaže	Regal z vtičnimi policami
Material	pocinkano
Značilnost blagovnega imena	Globina 500 mm
Vrsta izdelka	Regal s policami

## Pribor

Polica, pocinkana Širina × globina 1300X500 mm	990580 1300X500
Pregradne ploščice, fiksne, pocinkane Višina × globina 300X500 mm	990581 300X500
	990581 400X500

Pregradne ploščice, fiksne, pocinkane Višina × globina  
400X500 mm

Pregradne ploščice, fiksne, pocinkane Višina × globina  
200X500 mm

990581 200X500

Pregradne ploščice, fiksne, pocinkane Višina × globina  
500X500 mm

990581 500X500

Pritrdilna ploščica

990852