

**Priključni regal s policami, globina 600 mm, Višina/širina police: 2500/1300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	990510 2500/1300
GTIN	4004514217752
Razred artikla	96P

**Opis****Izvedba:**

Nosilni okvirji iz T-profilov in pocinkane police. Možnost dobave z največjo **nosilnostjo prekata** 150 kg na polico. Ravni skladiščenja so nastavljive s korakom po 25 mm. Nosilne prečke za enostavno obešanje na nosilne okvirje omogočajo hitro montažo.

**Nosilnost regalnega polja:** pri višini 2000 mm 1300 kg, pri 2500 mm 1700 kg in pri 3000 mm 2300 kg.

**Opis:****Mere postavljenega regala:**

**Začetni regal:** nazivna dolžina + 60 mm

**Priključni regal:** nazivna dolžina + 6 mm

**Skupna globina nosilnega okvirja:** nazivna globina + 36 mm

**Uporaba:**

Zaradi optimalnega izkoristka prostora so idealni za uporabo v industriji, obrti, trgovini, upravnih prostorih, arhivih itd.

**Obseg dobave:**

Začetni regal s križnimi prečkami. Ena diagonalna prečka za vsak priključni regal.

**Napotek:**

- **Pritrdilne ploščice so v obsegu dobave.**
- **Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.**

- **Primerno talno sidranje št. 990854.**
- **Enostranska uporaba zaradi ojačitve s križnimi prečkami.**
- **Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 600 mm.**
- **Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.**

## Tehnični opis

Število nosilnih okvirjev	1
Število polic	6
Postavitev regala	Priključni regal
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala	1306 mm
Višina regala	2500 mm
Globina police	600 mm
Globina regala	600 mm
Širina police	1300 mm
maksimalna nosilnost regalnega polja	1800 kg
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	150 kg
Debelina police	25 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Izvedba montaže	Regal z vtičnimi policami
Material	pocinkano
Značilnost blagovnega imena	globina 600 mm
Vrsta izdelka	Regal s policami

## Pribor

Pregradne ploščice, fiksne, pocinkane Višina × globina 400X600 mm	990581 400X600
Pregradne ploščice, fiksne, pocinkane Višina × globina 500X600 mm	990581 500X600

Pregradne ploščice, fiksne, pocinkane Višina × globina 200X600 mm	990581 200X600
Pregradne ploščice, fiksne, pocinkane Višina × globina 300X600 mm	990581 300X600
Polica, pocinkana Širina × globina 1300X600 mm	990580 1300X600
Pritrdilna ploščica	990852