

**Priključni regal s policami, Globina 400 mm, Višina/širina police: 2000/1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	990542 2000/1000
GTIN	4004514202963
Razred artikla	96P

**Opis****Izvedba:**

Nosilni okvirji iz T-profilov in pocinkane police. Možnost dobave z največjo **nosilnostjo prekata** 250 kg na polico. Ravni skladiščenja so nastavljive s korakom po 25 mm. Nosilne prečke za enostavno obešanje na nosilne okvirje omogočajo hitro montažo.

**Nosilnost regalnega polja:** pri višini 2000 mm 1300 kg, pri 2500 mm 1700 kg in pri 3000 mm 2300 kg.

**Opis:****Mere postavljenega regala:**

**Začetni regal:** nazivna dolžina + 60 mm

**Priključni regal:** nazivna dolžina + 6 mm

**Skupna globina nosilnega okvirja:** nazivna globina + 36 mm

**Uporaba:**

Zaradi optimalnega izkoristka prostora so idealni za uporabo v industriji, obrti, trgovini, upravnih prostorih, arhivih itd.

**Obseg dobave:**

Začetni regal s križnimi prečkami. Ena diagonalna prečka za vsak priključni regal.

**Napotek:**

- **Pritrdilne ploščice so v obsegu dobave.**
- **Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.**

- **Primerno talno sidranje št. 990854.**
- **Enostranska uporaba zaradi ojačitve s križnimi prečkami.**
- **Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 600 mm.**
- **Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.**

## Tehnični opis

Število polic	5
Število nosilnih okvirjev	1
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala	1006 mm
Postavitev regala	Priključni regal
Višina regala	2000 mm
Globina police	400 mm
Globina regala	400 mm
Širina police	1000 mm
maksimalna nosilnost regalnega polja	1300 kg
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	250 kg
Debelina police	40 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Izvedba montaže	Regal z vtičnimi policami
Material	pocinkano
Značilnost blagovnega imena	Globina 400 mm
Vrsta izdelka	Regal s policami

## Pribor

Pregradne ploščice, fiksne, pocinkane Višina × globina 210X400 mm	990583 210X400
Polica, pocinkana Širina × globina 1000X400 mm	990582 1000X400
	990583 510X400

Pregradne ploščice, fiksne, pocinkane Višina × globina  
510X400 mm

Pregradne ploščice, fiksne, pocinkane Višina × globina  
310X400 mm

990583 310X400

Pregradne ploščice, fiksne, pocinkane Višina × globina  
410X400 mm

990583 410X400

Pritrdilna ploščica

990852