

**Delovne rokavice, par 03410, Velikost rokavic: 9****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094423 9
GTIN	4059904105348
Razred artikla	09H

Opis**Izvedba:**

Robustne delovne rokavice iz bombažnega džersija s prevleko iz nitrila za srednjo in težko uporabo. Bistveno obstojnejše od dežkih usnjenih rokavic in bolj gibljive od PVC-rokavic. Učinkovita blokada proti maščobi in olju. Posebej primerne za grobe odlitke, oblikovane dele iz umetne mase, jeklene palice, pločevino, visoko zmogljive kable, gradbene materiale, sveži les. 03410. S pleteno obrobo in 3/4-prevleko za boljšo zračnost.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Oprijem v mokrem	zelo dobro
Material prevleke	Nitril
Otip	zmerno
Prilagodljivost	dobro

Brez DMF	da
Velikost rokavic	9
Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Oprijem v olju	zmerno
brez silikona	da
Zračnost	zmerno
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vsebina	12
EN 388	4221X
Nosilni material	Bombaž
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	3/4-prevleka
Področje uporabe	Heavy Duty
Barva	Modra/naravna
Masa	40,8 g
Uporaba	za večkratno uporabo
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice