

Ansell**Delovne rokavice, par HyFlex® 11-920, Velikost rokavic: 8****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 094385 8 |
| GTIN | 10076490489400 |
| Razred artikla | 04P |

Opis**Izvedba:**

HyFlex® 11-920. S tehnologijo Ansell Grip Technology™: Mikroskopsko majhni kanali v prevleki iz nitrila odvajajo olje s kontaktne površine in zagotavljajo zanesljiv oprijem. Posebej primerne za proizvodnjo kovin, splošno vzdrževanje in vzdrževanje strojev.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------|------------|
| Brez DMF | ne |
| Zračnost | dobro |
| Velikost rokavic | 8 |
| Zaščita pred visoko temperaturo | ne obstaja |
| Oprijem v mokrem | dobro |

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Otip | dobro |
| Oprijem v olju | zelo dobro |
| brez silikona | ne |
| Prilagodljivost | zelo dobro |
| Material prevleke | Nitril |
| Serijska | HyFlex® |
| Kategorija zaščite | Kategorija II |
| Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice |
| Vsebina | 12 |
| Lastnosti rokavic | brez silikona |
| Lastnosti rokavic | Brez lateksa |
| EN 388 | 3131A |
| Nosilni material | Najlon |
| Prevleka | Nitril |
| Različica prevleke | Prevleka dlani |
| Področje uporabe | Večnamensko |
| Dolžina | 246 mm |
| Barva | modra |
| Masa | 25 g |
| Tehnologija pletenja | 15G |
| Uporaba | za večkratno uporabo |
| Material | Nitril |
| Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |