

Honeywell**Delovne rokavice, par Polytril™ Top, Velikost rokavic: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094440 10
GTIN	3603835500201
Razred artikla	09A

Opis**Izvedba:**

Polytril™ Top. Delovne rokavice **s prevleko iz nitrila čez zapestje** za težje opravila v mokrem in oljnem okolju. Zaradi temne barve so neobčutljive za umazanijo. Posebej primerne za montažna dela v oljnem in mastnem okolju, dela na prostem v vlažnih pogojih, gradbeništvo.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Prilagodljivost	dobro
Oprijem v mokrem	zelo dobro
Zračnost	ne obstaja
Otip	dobro
Material prevleke	Nitril

Velikost rokavic	10
Brez DMF	ne
Oznaka proizvajalca	Polytril Top
Oprijem v olju	zelo dobro
Serijska	Polytril™
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
Vsebina	10
Lastnosti rokavic	Brez DMF
Lastnosti rokavic	Prijazno za kožo alergikov
EN 388	4121X
Nosilni material	Poliamid
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	Popolna prevleka
Področje uporabe	Heavy Duty
Dolžina	230 - 270 mm
Barva	črn
Masa	50-70 g
Tehnologija pletenja	13G
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	1
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice