

**Delovne rokavice, par Sahara® 100, Velikost rokavic: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094413 7
GTIN	4008198710073
Razred artikla	04Q

Opis**Izvedba:**

Sahara® 100. Delovne rokavice iz bombažnega trikoja s pleteno obrobo in 3/4-prevleko iz nitrila za varno in udobno zaščito pri delih z oljnimi in mokrimi predmeti. **Oeko-Tex standard 100** in v skladu z EU 1935/2004 za **primerne za ravnanje z živili**. Posebej primerne za dela z mokrimi ali oljnimi predmeti, ključavničarska dela, vrtna dela, gradbeništvo.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Otip	zmerno
Oznaka proizvajalca	Sahara 100
Oprijem v mokrem	zelo dobro
Oprijem v olju	zmerno

Prilagodljivost	dobro
Zračnost	zmerno
Zaščita pred visoko temperaturo	ne obstaja
Brez DMF	da
Velikost rokavic	7
Material prevleke	Nitril
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Kategorija zaščite	Kategorija II
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
Vsebina	13
Lastnosti rokavic	Brez DMF
Lastnosti rokavic	Certifikat za živila
Lastnosti rokavic	Brez lateksa
elektrostatična lastnost	0,9 sek. V skladu z zniževanjem naboja EN 61340-5-1
EN 388	3111X
Nosilni material	Bombaž
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	3/4-prevleka
Področje uporabe	Večnamensko
Dolžina	240 - 260 mm
Barva	rumen
Masa	81 g
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	1
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice