

Garant**Paralelni primež, Širina čeljusti: 140mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967100 140
GTIN	4045197694171
Razred artikla	91J

Opis**Izvedba:****V celoti iz jekla – zanesljivo nezlomljivi.**

Odpiranje naprej. S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi. Čvrsto, precizno vreteno, obdelano na CNC-stroju, z valjanim navojem. Vreteno in vodila zaščiteni proti umazaniji. Velika kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje. Vodilo z možnostjo dvakratnega nastavljanja.

Z masivnimi, površinsko kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi (ni možnosti zamenjave).

Opisno besedilo na sliki:

Stekla z zaščito pred zlomom.

Vtisnjena merilna skala.

Nastavitev vodil: vijaki za notranji 6-kotnik z medenastimi pritisknimi ploščicami – zelo lahen tek.

Močne čeljusti za vpenjanje cevi.

Prednosti:

- **Vzvod z obojestransko zaščito pred izpadanjem – brez nadležnega hrupa.**
- **Hitro zapiranje oz. razpiranje zaradi velikega koraka navoja na vretenu.**
- **Zamenljiv vzvod.**
- **natančna skala širine odprtja.**

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

Napotek:

Za pripadajočo napravo za nastavljanje višine glejte art. 967520.

Tehnični opis

Material	Jeklo, kovano v utopu
Masa	19 kg
Območje vpenjanja	200 mm
Vpenjalna globina	95 mm
Smer odpiranja	odpiranje naprej
Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim Ø	1 – 2.3/4 col
Širina čeljusti	140 mm
Vrsta izdelka	Paralelni primež

Pribor

Vpenjalni sistem s premično čeljustjo Širina čeljusti 140 mm	967150 140
Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Naprava za zlaganje in nastavljanje višine primeža vklj. s primežem Širina vpenjalnih čeljusti primeža 140 mm	967565 140
Vrtljiva plošča, posamično za primež vel. 140	967140 140
Podstavna plošča za primeže	967330
Višinsko nastavljiva podpora za primež art. 967100/7110 za primež vel. 140	967520 140