


Odpri regal z nosilnimi rokami, enostranski, Globina 500 mm, Širina regala: 6250mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	991712 6250
GTIN	2050001760500
Razred artikla	960

Opis

Izvedba:

Nosilni stebri so iz vroče valjanih IPE-profilov IPE 120. Nosilne roke iz IPE-profilov so privijačene. Privarjene za zaščito pred izpadanjem. Nosilne roke s natičnimi zakrivljenimi konci po ponudbi.

Opis:

Mere postavitve:

število polja × medosna mera + 1 širina nosilnega stebra (64 mm).

Skupna globina = nazivna globina + 120 mm za nosilni steber oz. podstavek (velja za eno- in dvostranske regale).

Obseg dobave:

Vsi regali vključno z navpičnimi spojniki in križnimi oporami ter sidri za težka bremena za talno sidranje.

Lakiranje:

Nosilna stebra encijan modra RAL 5010, nosilne roke oranžna RAL 2004.

Napotek:

- **Standardno je mogoče dobaviti tudi naslednje mere: višine 2000/3000/3500 mm. Globino 750 mm. Širine 750/1000 mm.**
- **Odpri regali z nosilnimi rokami z drugimi merami in nosilnostmi po ponudbi.**
- **Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.**

Tehnični opis

Osna mera = širina prekata	1250 mm
----------------------------	---------

Število nosilnih stebrov regala	6
Število regalnih polj	5
Vgradna mera	6314 mm
Število ravni	5
Širina regala	6250 mm
Število nosilnih rok, enostransko	24
Višina regala	2500 mm
Nosilnost nosilne roke	400 kg
Višina odprtega regala z nosilnimi rokami	2500 mm
Nastavljanje višine v rastru	100 mm
Izvedba montaže	privijačene nosilne roke
Globina nosilne roke	400-600 mm
Izbira barv	RAL 5010, 2004
Značilnost blagovnega imena	Globina 500 mm
Globina enostransko	500 mm
Nosilnost na nosilno roko	400 kg
Nosilnost na steber vklj. s talno ravnjo	2000 kg
Vrsta izdelka	Odprti regali z nosilnimi rokami