

**Paralelni primež LEINEN-JUNIOR, Širina čeljusti: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967060 150
GTIN	2050002047471
Razred artikla	97G

**Opis****Izvedba:**

**Natančno vpenjanje s prizmatično precizno izvedbo.**

**Odpiranje nazaj.** Iz visoko trdne litine (GG 22) s perlitsko gradnjo. Dolga in zelo natančna **prizmatična precizna izvedba.**

Precizno uležajeno vreteno; vreteno v celoti pokrito, zaščiteno proti umazaniji. Lahko tekoče vreteno s trapeznim navojem (hitro odpiranje in zapiranje čeljusti). Kaljeni vpenjalni čeljusti, narebričeni/brušeni, obrnljivi in zamenljivi. Z veliko rezkano nakovalno površino. Pri uporabi vrtljive plošče art. 967070 je primež vrtljiv za 360° in ga lahko z utrjevalnim mehanizmom utrdite v vsakem položaju.

**Obseg dobave:**

Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

**Lakiranje:**

Srebrno siv

**Tehnični opis**

Območje vpenjanja	280 mm
Masa	40,5 kg
Smer odpiranja	odpiranje nazaj
Material	Siva litina visoke trdnosti (GG 22)
Vpenjalna globina	97 mm

Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim Ø	25 - 65 mm
Širina čeljusti	150 mm
Vrsta izdelka	Paralelni primež

## Pribor

Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Vrtljiva plošča za primež LEINEN-JUNIOR Širina čeljusti 150 mm	967070 150
Nadomestna čeljust, par, z vijaki, obrnljiva, narebričena/brušena Širina čeljusti 150 mm	967080 150
Podstavna plošča za primeže	967330