


## Mrežna rešetka, Globina: 400mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	991724 400
GTIN	2050001760814
Razred artikla	960

### Opis

**Izvedba:**

Za polaganje na nosilne roke. Mrežna rešetka je vroče cinkana. Nosilnost rešetke največ 400 kg. Lahko ga privijete na nosilne roke z 2 pritrdilnima zankama.

**Primerno za:**

Odprti regali z nosilnimi rokami art. 991711 – 991718, posamezne nosilne roke art. 991720.

**Obseg dobave:**

Rešetka, 2 pritrdilni zanki, 2 samorezna vijaka 6×16 mm.

### Tehnični opis

Širina	1250 mm
Višina	30 mm
Globina	400 mm
Področje uporabe	Kragarmregal
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	400 kg
Material	pocinkane
Vrsta izdelka	Mrežna rešetka