

Garant**Paralelni primež z vrtljivo ploščo, Širina čeljusti: 80mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967010 80
GTIN	4045197612236
Razred artikla	91J

Opis**Izvedba:****Natančno vpenjanje s prizmatično precizno izvedbo.**

Odpiranje nazaj. Iz zelo trdne sive litine (GG 25) s perlitsko strukturo. Dolgo, zelo natančno **prizmatško vodilo**. Natančno uležajeno vreteno, vreteno pokrito in zaščiteno proti umazaniji. Velika, rezkana nakovalna površina za lažja ravnalna dela. Kaljene, brušene jeklene čeljusti (zamenljive – glejte nadomestne čeljusti).

Z vrtljivo ploščo, ki je vrtljiva za 360° in jo lahko z utrjevalnim mehanizmom utrdimo v vsakem položaju.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

Lakiranje:

Srebrno siv

Tehnični opis

Območje vpenjanja	100 mm
Material	Litina visoke trdnosti (GG 25)
Smer odpiranja	odpiranje nazaj
Širina čeljusti	80 mm

Vrsta izdelka

Paralelni primež

Pribor

Podstavna plošča za primeže	967330
Nadomestna čeljust, par, narebričena Širina čeljusti 80 mm	967040 80
Vrtljiva plošča, posamično Širina čeljusti 80 mm	967020 80
Nadomestna čeljust, par, brušena Širina čeljusti 80 mm	967045 80
Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250