

Garant

Priključni regal za težka bremena z 1 nosilnim okvirjem, Uporabna globina 950 mm, Višina: 2000mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	993030 2000
GTIN	4045197522009
Razred artikla	91W

Opis**Izvedba:**

Nosilni okvirji iz C-profilov s širino 100 mm. Z luknjami za obešanje izvlečljivih polic v razmaku 50 mm. Z zapiralnim drogom (enojna izvlečna ključavnica), dnom glave in hrbtno ploščo (4-delno za vel. 2000, 5-delno za vel. 2500).

Uporaba:

Za opremljanje z izvlečnimi policami art. 993101, 993111 in s stranskimi stenami art. 993260, 993270, krilnimi vrati art. 993321, 993331 in električnimi rolo vrati art. 993310–993316.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Napotek:

- **Zaradi varnosti je treba regal z ustreznim pritrdilnim materialom pritrditi v tla.**
- **Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.**

Tehnični opis

Uporabna višina	1890 mm
-----------------	---------

Nosilnost glavne police	500 kg
maksimalno opremljanje z izvlečljivimi/fiksni policami	3
Nosilnost polja (posamično polje)	4000 kg
Višina	2000 mm
Debelina materiala	2 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	4000 kg
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	50 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	Uporabna globina 950 mm
Širina	1420 mm
Globina	970 mm
Uporabna širina	1320 mm
Uporabna globina	950 mm
Skladiščenje palet	Prečno skladiščenje palet
Vrsta izdelka	Regali za težka bremena