

Garant**Paralelni primež z vrtljivo ploščo, Širina čeljusti: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967010 100
GTIN	4045197612243
Razred artikla	91J

Opis**Izvedba:****Natančno vpenjanje s prizmatično precizno izvedbo.**

Odpiranje nazaj. Iz zelo trdne sive litine (GG 25) s perlitsko strukturo. Dolgo, zelo natančno **prizmatško vodilo**. Natančno uležajeno vreteno, vreteno pokrito in zaščiteno proti umazaniji. Velika, rezkana nakovalna površina za lažja ravnalna dela. Kaljene, brušene jeklene čeljusti (zamenljive – glejte nadomestne čeljusti).

Z vrtljivo ploščo, ki je vrtljiva za 360° in jo lahko z utrjevalnim mehanizmom utrdimo v vsakem položaju.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

Lakiranje:

Srebrno siv

Tehnični opis

Območje vpenjanja	145 mm
Smer odpiranja	odpiranje nazaj
Material	Litina visoke trdnosti (GG 25)
Širina čeljusti	100 mm

Vrsta izdelka	Paralelni primež
---------------	------------------

Pribor

Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, gladka, standardna Širina čeljusti 100 mm	967721 100
Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij/steklena vlakna, gladka Širina čeljusti 100 mm	967724 100
Magnetna čeljust za primeže, parpoliuretan, s prizmo Širina čeljusti 100 mm	967729 100
Čeljust iz lahke kovine z vpenjalno vzmetjo za primež, par Širina čeljusti 100 mm	967711 100
Nadomestna čeljust, par, narebričena Širina čeljusti 100 mm	967040 100
Podstavna plošča za primeže	967330
Vrtljiva plošča, posamično Širina čeljusti 100 mm	967020 100
Magnetna čeljust za primeže, parklobočevina, gladka Širina čeljusti 100 mm	967726 100
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s profilom Širina čeljusti 100 mm	967722 100
Nadomestna čeljust, par, brušena Širina čeljusti 100 mm	967045 100
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s prizmo Širina čeljusti 100 mm	967723 100
Magnetna čeljust za primeže, parguma, gladka Širina čeljusti 100 mm	967727 100
Magnetna čeljust za primeže, parpoliuretan, rebrasta Širina čeljusti 100 mm	967728 100